

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-emmi-4-d-p-8.html>

Ultrazvučna kada Emmi 4 D



Cena sa PDV-a	390.00 RSD
---------------	-------------------

Cena bez PDV-a	325.00 RSD
----------------	-------------------

Kataloški broj	10008
----------------	--------------

Opis proizvoda

Ako vam je potrebna mala, ali pouzdana ultrazvučna kada za kućnu upotrebu, kao što je čišćenje nakita, naočara, kontaktnih sočiva, slušnih pomagala ili proteza, Emmi 4 D je odličan izbor. To je mala mašina za pranje sa ovalnim rezervoarom i oku prijatnog oblika. Ne zauzima puno prostora, ali će biti od velike koristi - zahvaljujući njemu, sve male stvari u vašem domu će zasijati kao nove bez potrebe za dugotrajnim ručnim čišćenjem.

Emmi 4 D će takođe odlično raditi u kozmetičkom salonu ili radionici nakita ili časovničara.

Ultrazvučna kada ima digitalni tajmer sa displejom koji vam omogućava da podesite vreme čišćenja od 1 do 7 minuta.

PRINCIP RADA:

Rad ultrazvučne kade zasniva se na fenomenu kavitacije. Ultrazvučni talasi koje generiše mašina za pranje u tečnosti koja je ispunjava izazivaju „cepanje“ tečnosti i trenutno stvaraju milione vazdušnih mikromehurića, koji zatim implodiraju (kolapsiraju u sebe). Kao rezultat ovog efekta dolazi do malih, ali veoma brzih promena pritiska u tečnosti, što dovodi do otpuštanja čestica prljavštine, masti i zagađivača sa površine uronjenih predmeta. Efekti su vidljivi već u prvim sekundama nakon pokretanja ultrazvuka - možete videti kako se prljavština koja pokriva površinu predmeta širi bočno. Posle nekoliko ili desetak minuta, vadimo predmet iz mašine za pranje čistog kao pravo iz prodavnice!

KAKO SE KORISTI:

Korišćenje ultrazvučne kade Emmi 4 D je vrlo jednostavno - napunite rezervoar vodom do označenog nivoa, zatim dodajte tečnost za čišćenje (za kućnu upotrebu preporučujemo koncentrat EM 80 - uz mašinu za pranje dobijate jednu bocu koncentrata besplatno), ubacite korpu sa prljavim stvarima i pokrenite mašinu za pranje, a zatim podesite vreme čišćenja pomoću dugmeta sa desne strane. Nakon što je čišćenje završeno, mašina za pranje veša će se automatski isključiti i obavestiti vas zvučnim signalom da se predmeti sada mogu ukloniti.

WU KOPLETU SA ULTRAZVUČNOM KADOM DOBIJATE:

KPlastični poklopac
Sredstvo za čišćenje EM-080 (100 ml.)
Plastični poklopac

TEHNIČKI PODACI - EMMI 4 D:

Kapacitet: 0,6 l

Dimenzije rezervoara (D k Š k D): 165 X 90 X 50 mm

Spoljne dimenzije (dužina k širina k visina): 193 X 120 X 123 mm

Dimenzije korpe (dužina k širina k dubina): 140 X 70 X 40 mm

Snaga ultrazvuka: 50 V

Frekvencija: 45 kHz

Broj pretvarača: 1

Regulacija snage: br

Tajmer: Da

Opseg podešavanja vremena: 1-9 minuta

Prethodno zagrevanje: Ne

Materijal rezervoara: Nerđajući čelik 1.4301

Materijal kućišta: Plastika - ABS

Materijal korpe: Plastika - ABS

Dodaci uključeni: Korpa, poklopac, 100 ml. EM-80 koncentrat za čišćenje

Odvodni ventil: Nema

Napajanje: 220 - 240 V

Ukupna težina: 1,4 kg

Kontrola: Digitalna

Funkcija degasiranja: Ne

Funkcija sweep : Ne